

**Garant****Foret à plaquettes, queue combinée, 2xD, Ø DC: 40mm****Données de commande**

N° commande	232298 40
GTIN	4045197677136
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

<strong>Grande stabilité et sécurité de process maximale.</strong>

**Utilisation:**

**Pour utilisation statique et rotative.**

Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite ( $\pm 0,1$  mm).

**Egalement pour les machines à faible puissance.** Spécialement conçues pour les applications **MTC (Multi Task Cutting)** sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (**MTM**).

Avec plaquettes 232400 – 232780.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes WOEX 06T304.

**Remarque(s):**

**ATTENTION!** Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.

**Outils étagés jusqu'à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications.**

**(Quantité minimum de commande: 2 pièces).**

Le formulaire de demande est disponible dans l'eShop, sur la page produit, sous "Formulaires".

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	80 mm
Nombre de dents Z	1
Code ISO plaquette	WOEX 06T304
Jeu de vis pour plaquettes	239700 10IP (2,8 Nm)

Long. queue $L_s$	60 mm
Ø nom. D	40
Longueur totale L	179 mm
Limite de réglage maximum $V_{max}$	1,5 mm
Longueur de col $L_A$	119 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	2xD
Queue	DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 10IP	239700 10IP
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP