

## Cordon prolongateur, 250 V, Type: 15B



### Données de commande

N° commande	081182 15B
GTIN	4003644002290
Classe d'article	08B

### Description

#### Exécution:

**Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).** Pour utilisation dans des conditions dures, résiste aux huiles et aux acides, avec surface lisse, résistante à l'usure.

**Câble blindé en PU, très souple H07BQ-F 3G1,5.**

#### Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

### Description technique

Conception du câble	3G1,5
Matériau câble	Câble blindé
Type	15B
Classe de câble	H07BQ-F
Longueur câble	15 m
Indice de protection IP	IP 44
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	F
Attribut des noms de produit	250 V

Tension	250 V
Type de produit	Rallonges (électriques)

---

## Accessoires

Système d'accrochage de câble CableFix Type L	081191 L
Système d'accrochage de câble CableFix Type S	081191 S
Système d'accrochage de câble CableFix Type XL	081191 XL