

Garant**XDLT 120408 ER, HB7635, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	212979 INOX
GTIN	4045197581822
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Description technique**

Type	INOX
Code ISO plaquette	XDLT 120408 ER
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	2,6 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7635
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	1,8 mm
Avance f_z par dent	1,07 mm
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	45 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		