

**Garant****XDLT 070308 ER, HU7810, Type: ALU**

## Données de commande

N° commande	212921 ALU
GTIN	4045197581402
Classe d'article	21A

## Description

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

## Description technique

Type	ALU
Code ISO plaquette	XDLT 070308 ER
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1,58 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HU7810
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	0,85 mm
Avance $f_z$ par dent	0,65 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	1200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	1100 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		