

**Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/4mm****Données de commande**

N° commande	224000 100/4
GTIN	4960664532971
Classe d'article	25P

**Description****Exécution:**

Fraises avec pas normal et étroit.

**Utilisation:**

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.

**Description technique**

Ø fixation	32 mm
Vis pour cassette	229704
Longueur totale $L_{tot}$	50 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	12 mm
Ø ext. max. $D_{max}$	107 mm
Ø dents $D_c$	100 mm
Plaquette adaptée	SP.. 1806
Cassette	229765

Vis pour plaquette	229703 (T25; 7,5 Nm)
Nombre de dents Z	4
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	75 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

Vis de serrage	229704
Vis de serrage	229703
Cartouche	229765