



## Fraises à surfacer DOVEIQMILL, avec alésage, $\varnothing$ DC / nombre de dents Z: 50/4mm



### Données de commande

N° commande	222500 50/4
GTIN	7291075311358
Classe d'article	19D

### Description

#### Exécution:

Système de fraisage à surfacer extrêmement stable. Les plaquettes sont fixées au moyen d'un blocage par vis et par une fixation supplémentaire dans un logement de plaquette en queue d'aronde. La position de montage axiale positive des plaquettes permet une coupe très douce et garantit ainsi des qualités d'état de surface optimales. **Rentabilité** maximale grâce aux plaquettes à 8 arêtes.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Description technique

$\varnothing$ ext. max. $D_{max}$	59,4 mm
Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	4,6 mm
$\varnothing$ dents $D_c$	50 mm

Nombre de dents Z	4
Série	DOVEIQMILL
Ø fixation	22 mm
Référence fabricant	IQ845 FSY D050-04-22-R07
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	50 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 4	229695 4
--	----------