


SPMT 1806 EDER-NB3, PR1230, Type: ST1400

Données de commande

N° commande	224011 ST1400
GTIN	4960664609703
Classe d'article	25A

Description
Exécution:

La géométrie spéciale des plaquettes permet de réduire les efforts de coupe et d'améliorer le bris de copeaux. Tous les modèles avec **arêtes Wiper** pour avances élevées.

Utilisation:

NB2 / NB3: utilisation générale.

Remarque(s):

Les fraises sont équipées en alternance du même nombre de plaquettes de type NB2 et NB3. Respecter l'ordre de positionnement sur le porte-outils.

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 1 \times D$.

Utilisation: Standard

Avance f_z par dent: 0,06 - 0,25 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,06 - 0,25 mm
Type	ST1400
Code ISO plaquette	SPMT 1806 EDER-NB3

Nuance	PR1230
Type d'outils	Carbure
Utilisation	Standard
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		