

## Fraise à dresser HELI3MILL, avec alésage, Ø DC / nombre de dents Z: 50/4mm



### Données de commande

N° commande	226490 50/4
GTIN	7291075313048
Classe d'article	19D

## **Description**

#### **Exécution:**

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d'applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d'arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

## **Description technique**

Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Perçage par interpolation a <sub>p</sub>	3,9 mm
Perçage par interpolation $\emptyset$ $D_{min}$	95 mm
Plaquette adaptée	TD1505
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\scriptscriptstyle max}$	468,99 mm
Nombre de dents Z	4



Perçage par interpolation $\emptyset$ $D_{max}$	99 mm
Série	HELI3MILL
Ø fixation	22 mm
Angle de plongée oblique α <sub>max</sub>	1,6 degré
$ØD_3$	45,6 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	50 mm
Référence fabricant	HM390 FTD D050-4-22-15
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à dresser

# Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	229696 1
---	----------