

**Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
160/10mm****Données de commande**

N° commande	224000 160/10
GTIN	4960664533060
Classe d'article	25P

Description**Exécution:**

Fraises avec pas normal et étroit.

Utilisation:

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.

Description technique

Vis pour plaquette	229703 (T25; 7,5 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	12 mm
Ø ext. max. $D_{\ max}$	167 mm
Ø fixation	40 mm
Ø dents D_c	160 mm
Plaquette adaptée	SP.. 1806
Longueur totale $L_{\ tot}$	60 mm

Nombre de dents Z	10
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	75 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	229703
----------------	--------