

Garant**WOEX 040304 E, HB7635, Type: ST500**

Données de commande

N° commande	232540 ST500
GTIN	4045197346483
Classe d'article	21E

Description

Adapté(s) pour :

Forets à plaquettes GARANT 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Remarque(s):**Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!**

Méthode d'usinage: MTC

Avance f: 0,1 mm/tr

Description technique

Avance f	0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	WOEX 040304 E
Nuance	HB7635
Type d'outils	Carbure
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	275 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	275 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		