

**Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 80/6mm****Données de commande**

N° commande	224000 80/6
GTIN	4960664532940
Classe d'article	25P

Description**Exécution:**

Fraises avec pas normal et étroit.

Utilisation:

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.

Description technique

Ø dents D_c	80 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	12 mm
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Ø fixation	27 mm
Ø ext. max. D_{\max}	87 mm
Plaquette adaptée	SP.. 1806
Vis pour plaquette	229703 (T25; 7,5 Nm)
Nombre de dents Z	6

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	75 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	229703
----------------	--------