



Fraise à surfacer / dresser NEODO, Queue cylindrique, Ø DC / nombre de dents Z: 32/4mm



Données de commande

N° commande	225750 32/4
GTIN	7291075481624
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Système de fraisage hautement efficace pour le surfacage et le fraisage d'épaulements à 90°. Pour l'ébauche et la pré-finition, notamment de l'acier et de la fonte. Economique grâce aux 8 arêtes de coupe par plaquette. Logement de plaquette extrêmement stable en queue d'aronde.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Description technique

Ø queue D _s h6	32 mm
Ø dents D _c	32 mm
Série	NEODO
Longueur de col L ₁	45 mm
Longueur totale L _{tot}	130 mm
Nombre de dents Z	4
Profondeur de coupe max. a _{p max}	5 mm
Référence fabricant	S890 ESZ D32-4-C32-R08
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré

Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 3	229696 3
---	----------