

Garant**WOEX 030204 S, HB7630, Type: ST1400**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 232410 ST1400 |
| GTIN | 4045197346261 |
| Classe d'article | 21E |

Description

Adapté(s) pour :

Forets à plaquettes GARANT 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Méthode d'usinage: MTC

Avance f: 0,05 mm/tr

Description technique

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Avance f | 0,05 mm/tr |
| Nombre de changements/dents | 3 |
| Code ISO plaquette | WOEX 030204 S |
| Nuance | HB7630 |
| Type d'outils | Carbure |
| Méthode d'usinage | MTC |
| Type de produit | Plaquettes pour perçage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Acier < 500 N/mm ² | moyennement adaptée | 275 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | moyennement adaptée | 275 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 215 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 125 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | 125 m/min | P |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | 175 m/min | K |
| av. arrosage max. | adaptée | | |