

**Garant**
**Fraise à bout hémisphérique PCD avec arrosage interne Coupe droite, PCD, Ø e8 DC: 3 mm**

**Données de commande**

N° commande	209655 3
GTIN	4045197513304
Classe d'article	11Y

**Description**
**Exécution:**

**Fraises PCD hautes performances** pour un **rendement optimal** dans l'usinage du **PRFC, du PRFV et du graphite.**

**Coupe droite** pour usage neutre.

Nombre de dents Z: 2

Nombre de dents Z: 2

Longueur de coupe  $L_c$ : 2,5 mm

Longueur de col  $L_1$  avec détalonnage: 9 mm

Ø de détalonnage  $D_1$ : 2,8 mm

Longueur totale L: 60 mm

Ø queue  $D_s$ : 6 mm

**Description technique**

Avance $f_z$ pour le copiage dans le PRFV/PRFC	0,05 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	9 mm
Ø dents $D_c$	3 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans le PRFV/PRFC	0,03 mm
Nombre de dents Z	2
Ø de détalonnage $D_1$	2,8 mm
Avance $f_z$ pour le copiage dans le graphite	0,1 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans le graphite	0,06 mm

Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Longueur totale L	60 mm
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	2,5 mm
Rayon R	1,5 mm
Revêtement	PCD
Type d'outils	PCD
Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,2×D pour le dressage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	oui
Bague de couleur	Noir
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

## Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------