

Garant**OFMT 050405, HB735, Type: UNI**

Données de commande

N° commande	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l'usure grâce aux substrats micrograins.

Type: UNI

Rayon d'angle: 0,5 mm

Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	0,5 mm
Nombre de changements/dents	8
Code ISO plaquette	OFMT 050405
Nuance	HB735
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	170 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	45 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	140 m/min	K
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	moyennement adaptée		