



## Fraises 3 tailles HELISLOT à bride, Ø DC / Zeff: 100/10mm



### Données de commande

N° commande	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Classe d'article	19D

### Description

#### Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Description technique

Longueur de col $L_1$	26,5 mm
Nombre de plaquettes	10
Profondeur d'entaille max. $a_{e \max}$	26 mm
Série	HELISLOT
Ø dents $D_c$	100 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	40 mm

Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	10
Ø fixation	27 mm
Largeur de rainure $a_p$	14 mm
Référence fabricant	FDN D100-14-27-XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

---

## Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------