

**Garant****OFMT 050405 Revêtement diamant, HB7810, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	213361 ALU
GTIN	4045197555700
Classe d'article	21B

**Description****Exécution:**

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l'usure grâce aux substrats micrograins.

Type: ALU

Rayon d'angle: 0,5 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,18 mm

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,18 mm
Type	ALU
Rayon d'angle	0,5 mm
Nombre de changements/dents	8
Code ISO plaquette	OFMT 050405
Nuance	HB7810

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	1350 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1350 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	950 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		