



## Fraises 3 tailles HELISLOT à bride, Ø DC / Zeff: 125/12mm



### Données de commande

N° commande	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Classe d'article	19D

### Description

#### Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Description technique

Ø fixation	32 mm
Nombre de dents effectif $Z_{\text{eff}}$	12
Nombre de plaquettes	12
Profondeur d'entaille max. $a_{e \text{ max}}$	33 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	45 mm
Série	HELISLOT

Longueur de col $L_1$	30,5 mm
Ø dents $D_c$	125 mm
Largeur de rainure $a_p$	14 mm
Référence fabricant	FDN D125-14-32-XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraises 3 tailles

## Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------