



## Fraise à dresser HELISLOT, avec alésage, $\varnothing$ DC / Zeff: 63/3mm



### Données de commande

N° commande	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Classe d'article	19D

### Description

#### Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Description technique

Plaquette adaptée	XNMU130608
Longueur totale $L_{tot}$	80 mm
Série	HELISLOT
Nombre de plaquettes	18
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	69 mm
Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	3
$\varnothing$ dents $D_c$	63 mm

Ø fixation	27 mm
Référence fabricant	SM D063-69-3-27R XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------