

**Fraise à dresser à 90° MEW, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/4mm****Données de commande**

N° commande	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Classe d'article	250

**Description**

**Exécution:**  
**Economique grâce aux 4 dents.**

**Description technique**

Ø dents $D_c$	50 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Vis pour plaquette	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Taille de plaquette	15
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	15 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	40 mm
Ø fixation	22 mm
Nombre de dents Z	4
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Tréflage

Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229714
----------------	--------