



Fraise à surfacer / dresser NEODO, avec alésage, \varnothing DC / nombre de dents Z: 50/8mm



Données de commande

N° commande	225760 50/8
GTIN	7291075440102
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Système de fraisage hautement efficace pour le surfacage et le fraisage d'épaulements à 90°. Pour l'ébauche et la pré-finition, notamment de l'acier et de la fonte. Economique grâce aux 8 arêtes de coupe par plaquette. Logement de plaquette extrêmement stable en queue d'aronde.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Description technique

Série	NEODO
\varnothing dents D_c	50 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	5 mm
\varnothing fixation	22 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Nombre de dents Z	8
Référence fabricant	S890 FSZ D050-08-22-R08

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 3	229696 3
---	----------