



Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 125/6mm



Données de commande

N° commande	225615 125/6
GTIN	4960664647637
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	63 mm
Ø dents D_c	125 mm
Vis pour plaquette	229700 (T15; 4,2 Nm)
Ø fixation	40 mm
Sous-plaquette	229751
Plaquette adaptée	WNMU 0806..
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	8 mm

Nombre de dents Z	6
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229700
Sous-plaquette	229751