




Fraise à dresser HELISLOT, avec alésage, Ø DC / Zeff: 80/5mm



Données de commande

N° commande	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	69 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	5
Nombre de plaquettes	30
Ø dents D_c	80 mm
Plaquette adaptée	XNMU130608
Série	HELISLOT
Longueur totale L_{tot}	85 mm

Ø fixation	32 mm
Référence fabricant	SM D080-69-5-32R XN13
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229697 1
-----------------------	----------