


**LOMU...08ER-GH, PR1525, Taille de plaquette: 10**

**Données de commande**

N° commande	225227 10
GTIN	4960664648900
Classe d'article	25A

**Description**
**Exécution:**

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 4 arêtes – grâce à l'exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 10°, l'effort de coupe est nettement réduit.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e=0,3 \times D$ .

Avance  $f_z$  par dent: 0,06 - 0,3 mm

Code ISO plaquette: LOMU...04ER-GM

Type: ST1400

Rayon d'angle: 0,8 mm

**Description technique**

Type	ST1400
Code ISO plaquette	LOMU...04ER-GM
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	PR1525
Type d'outils	Carbure

Avance $f_z$ par dent	0,06 - 0,3 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		