



Fraise à dresser HELI3MILL, avec filetage, Ø DC / nombre de dents Z: 25/3mm



Données de commande

N° commande	226484 25/3
GTIN	7291075332803
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d'applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d'arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Description technique

Perçage par interpolation Ø D _{max}	49 mm
Longueur totale L _{tot}	35 mm
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	159,9 mm
Ø D ₃	21 mm
Plaquette adaptée	TP..1003..
Ø dents D _c	25 mm
Perçage par interpolation a _p	3,4 mm
Série	HELI3MILL
Angle de plongée oblique α _{max}	2,9 degré

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Nombre de dents Z	3
Filetage attachement M	M12
Référence fabricant	HM390 ETP D25-3-M12
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 1	229695 1
--	----------