



## Fraise à lamer KOMET®, Queue Weldon, Type: M10



### Données de commande

N° commande	216660 M10
GTIN	4047109013124
Classe d'article	24D

### Description

#### Utilisation:

Pour la réalisation de lamages pour vis à tête cylindrique suivant DIN 74 p. 2, à partir de M8, avec arrosage interne.

### Description technique

Ø fraisage $D_1$ H13	18 mm
Prof. d'alésage max. l	16 mm
Ø queue $D_s$ h6	16 mm
Pour vis DIN à tête cylindrique	M10
Ø min. $d_{min}$	10,4 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Plaquette réversible 216780 – 216910 ; 216950	24-010 / 110
Nombre de dents Z	1
Plaquette adaptée	WOEX
Nombre de plaquettes	1
Longueur totale $L_{tot}$	80 mm
Type de queue	Queue Weldon
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à lamer

---

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte  
8IP2

---

239652 8IP2