



## Fraise à dresser HELI3MILL, avec filetage, Ø DC / nombre de dents Z: 32/4mm



### Données de commande

N° commande	226484 32/4
GTIN	7291075332810
Classe d'article	19D

### Description

#### Exécution:

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d'applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d'arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

#### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Description technique

Longueur totale $L_{tot}$	35 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	220,9 mm
Plaquette adaptée	TP..1003..
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	2,1 degré
Filetage attachement M	M16
Nombre de dents Z	4
Perçage par interpolation $a_p$	3,3 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	63 mm
$\varnothing D_3$	28 mm

Série	HELI3MILL
Ø dents $D_c$	32 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	60,4 mm
Référence fabricant	HM390 ETP D32-4-M16
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 1	229695 1
--	----------