

**Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 80/5mm****Données de commande**

N° commande	225615 80/5
GTIN	4960664647682
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Description technique

Ø dents D_c	80 mm
Vis pour plaquette	229700 (T15; 4,2 Nm)
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	8 mm
Ø fixation	27 mm
Plaquette adaptée	WNMU 0806..
Nombre de dents Z	5

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229700
----------------	--------