

**Fraise à lamer KOMET®, Queue Weldon, Type: M18****Données de commande**

N° commande	216660 M18
GTIN	4047109013162
Classe d'article	24D

**Description****Utilisation:**

Pour la réalisation de lamages pour vis à tête cylindrique suivant DIN 74 p. 2, à partir de M8, avec arrosage interne.

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub> h6	25 mm
Ø min. d <sub>min</sub>	19 mm
Prof. d'alésage max. l	23 mm
Plaquette réversible 216780 – 216910 ; 216950	34-010 / 110
Pour vis DIN à tête cylindrique	M18
Ø fraisage D <sub>1</sub> H13	30 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Nombre de dents Z	2
Plaquette adaptée	WOEX
Nombre de plaquettes	2
Longueur totale L <sub>tot</sub>	100 mm
Type de queue	Queue Weldon
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à lamer

---

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte  
10IP1

---

239652 10IP1