


**SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Type: ST900**

**Données de commande**

N° commande	222512 ST900
GTIN	7291075311785
Classe d'article	19A

**Description**
**Exécution:**

Plaquette double face à 8 arêtes de coupe. Grand chanfrein de planage pour des qualités d'état de surface élevées. Angle de coupe positif pour un bris de copeaux optimal.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,6$  mm.

**Description technique**

Rayon d'angle	0,8 mm
Série	DOVEIQMILL
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Avance $f_z$ par dent	0,2 mm
Géométrie	ADN-MM
Référence fabricant	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400

Code ISO plaquette	SYHU 0704ADN-MM
Nuance	IC5400
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	130 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		