

**Garant**
**Fraise à lamer en poussant à 180°, Queue Weldon, Ø fraisage D: 22mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 217160 22     |
| GTIN             | 4045197552570 |
| Classe d'article | 210           |

**Description**
**Norme:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Remarque(s):**

Les plaquettes recommandées ont un rayon d'angle de 0,4 mm. En cas d'utilisation de plaquettes avec des rayons d'angle différents, la cote  $\varnothing d_{\min}$  (voir tableau) n'est pas atteinte! Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

**Description technique**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Longueur de col $L_1$            | 41 mm                  |
| Ø fraisage D                     | 22 mm                  |
| Ø queue $D_s$ h6                 | 16 mm                  |
| Ø min. $d_{\min}$                | 11 mm                  |
| Vis pour plaquette               | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Nombre de dents Z                | 2                      |
| Plaquette adaptée                | 260142                 |
| Longueur totale $L_{\text{tot}}$ | 110 mm                 |
| Type de queue                    | Queue Weldon           |
| Arrosage interne                 | oui                    |
| Changement d'outil               | PowerCard              |
| Angle de lamage                  | 180 degré              |

Type de produit

Fraises à lamer

---

**Accessoires**Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini  
1,2 Nm

211750 1,2

Vis de serrage Type 1

219795 1