

**Garant****Fraise réglable, Queue Weldon, Ø queue D<sub>s</sub> h6: 25mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 216620 25     |
| GTIN             | 4045197133526 |
| Classe d'article | 210           |

**Description****Exécution:**

**Fonctionnement doux** grâce à la **stabilité de la construction**.

**Utilisation:**

Ebavurage des arêtes, des trous ronds et oblongs et pour le chanfreinage. Des conditions d'utilisation rigides sont indispensables (non utilisables sur perceuses). **Pour angles de 10°– 80°, réglage progressif.**

**Remarque(s):**

Tolérance du vernier  $\pm 2,5^\circ$ . **Pour un réglage précis du degré, utiliser un banc de pré-réglage.** Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

**Description technique**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Vis de serrage pour fixation de cassette      | 219946                |
| Ø queue D <sub>s</sub> h6                     | 25 mm                 |
| Cassette                                      | 219958                |
| Plaquette réversible 216700 ; 216740 ; 216770 | 32-050                |
| Plaquette adaptée                             | TO.. 1604             |
| Vis pour plaquette                            | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| Longueur de col L <sub>1</sub>                | 30 mm                 |
| Nombre de dents Z                             | 1                     |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Longueur totale L <sub>tot</sub>            | 95 mm           |
| Type de queue                               | Queue Weldon    |
| Plage de réglage de l'angle de chanfreinage | 10-80 degré     |
| Changement d'outil                          | PowerCard       |
| Type de produit                             | Fraises à lamer |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Vis de serrage   | 219844      |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm        | 211750 3,0  |
| Vis de serrage   | 219946      |
| Cartouche de rechange pour fraise                                    | 219958      |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP | 674252 15IP |