


SYHU 0704ADN-MM, IC830, Type: ST1400

Données de commande

N° commande	222513 ST1400
GTIN	7291075311808
Classe d'article	19A

Description
Exécution:

Plaquette double face à 8 arêtes de coupe. Grand chanfrein de planage pour des qualités d'état de surface élevées. Angle de coupe positif pour un bris de copeaux optimal.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Avance f_z par dent	0,18 mm
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Série	DOVEIQMILL
Géométrie	ADN-MM
Référence fabricant	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830

Code ISO plaquette	SYHU 0704ADN-MM
Nuance	IC830
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	190 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		