

**Garant**
**Fraise à lamer en poussant à 180°, Queue Weldon, Ø fraisage D: 28mm**

**Données de commande**

N° commande	217160 28
GTIN	4045197552631
Classe d'article	210

**Description**
**Norme:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Remarque(s):**

Les plaquettes recommandées ont un rayon d'angle de 0,4 mm. En cas d'utilisation de plaquettes avec des rayons d'angle différents, la cote  $\varnothing d_{\min}$  (voir tableau) n'est pas atteinte! Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

**Description technique**

Ø fraisage D	28 mm
Ø min. $d_{\min}$	11 mm
Vis pour plaquette	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø queue $D_s$ h6	20 mm
Longueur de col $L_1$	55 mm
Nombre de dents Z	2
Plaquette adaptée	260150
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	130 mm
Type de queue	Queue Weldon
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Angle de lamage	180 degré

Type de produit

Fraises à lamer

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini  
3,0 Nm

211750 3,0

Vis de serrage

219844

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-  
Plus® 15IP

674252 15IP