

**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Classe d'article	19A

Description**Exécution:**

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Exécution très robuste, épaisseur de plaquette particulière. Sécurité de processus élevée grâce à la position de montage positive dans le logement de plaquette. Excellent contrôle et évacuation des copeaux.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Type	INOX
Avance f_z	0,1 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	XNMU 130608PNN-MM
Série	HELISLOT

Géométrie	PNN-MM
Référence fabricant	XNMU 130608PNN-MM IC330
Nuance	IC330
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		