

**SZHU 080408PNR, IC882, Type: S****Données de commande**

N° commande	225807 S
GTIN	7291075460360
Classe d'article	19A

**Description****Exécution:**

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d'énergie pendant l'usinage.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p,max} = 5,0$  mm.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Série	NEODO
Rayon d'angle	0,8 mm
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Type	S
Avance $f_z$ par dent	0,12 mm
Géométrie	PNR

Référence fabricant	S890 SZHU 080408PNR IC882
Code ISO plaquette	SZHU 080408PNR
Nuance	IC882
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	45 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		