

Garant**Fraise à surfacer à 45°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 160/7mm****Données de commande**

N° commande	213890 160/7
GTIN	4045197666574
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraise à surfacer à 45° avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations. Logement de précision pour assise de plaquette grâce aux sous-plaquettes en carbure spécial. Pour mandrins suivant DIN 2079 avec 4 trous de fixation supplémentaires.

Description technique

Vis de serrage pour sous-plaquette	219861 (TX8)
Longueur totale L_{tot}	63 mm
Ø ext. max. D_{max}	178 mm
Ø dents D_c	160 mm
Plaquette adaptée	SE.. 1203..
Vis de serrage pour plaquette	219862 (25IP; 6 Nm)
Sous-plaquette	219860
Ø fixation	40 mm

Nombre de dents Z	7
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	219862
Plaque d'appui en carbure	219860
Vis de serrage	219861