

**Garant****Fraise à surfacer à 45°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/4mm**

## Données de commande

N° commande	213890 50/4
GTIN	4045197666529
Classe d'article	210

## Description

### Exécution:

Fraise à surfacer à 45° avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations. Logement de précision pour assise de plaquette grâce aux sous-plaquettes en carbure spécial.

## Description technique

Ø fixation	22 mm
Vis de serrage pour plaquette	219862 (25IP; 6 Nm)
Ø dents $D_c$	50 mm
Plaquette adaptée	SE.. 1203..
Longueur totale $L_{tot}$	48 mm
Sous-plaquette	219860
Ø ext. max. $D_{max}$	63 mm
Vis de serrage pour sous-plaquette	219861 (TX8)

Nombre de dents Z	4
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

Vis de serrage	219862
Plaque d'appui en carbure	219860
Vis de serrage	219861