

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7730, Type: GG


Données de commande

N° commande	213437 GG
GTIN	4045197662880
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Double face avec 2×8 arêtes.

Recommandation(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Profondeur de coupe max. $a_{p,max}$: 3 mm

Type: GG

Avance f_z par dent: 0,3 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,3 mm
Type	GG
Nombre de changements/dents	16
Code ISO plaquette	ONMU 05T6 ANER

Nuance	HB7730
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	3 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		