

Garant**Fraise à surfacer à 45°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 200/10mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 213890 200/10 |
| GTIN | 4045197666581 |
| Classe d'article | 210 |

Description

Exécution:

Fraise à surfacer à 45° avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations. Logement de précision pour assise de plaquette grâce aux sous-plaquettes en carbure spécial. Pour mandrins suivant DIN 2079 avec 4 trous de fixation supplémentaires.

Description technique

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Sous-plaquette | 219860 |
| Longueur totale L_{tot} | 63 mm |
| Ø ext. max. D_{max} | 213 mm |
| Vis de serrage pour sous-plaquette | 219861 (TX8) |
| Plaquette adaptée | SE.. 1203.. |
| Ø dents D_c | 200 mm |
| Vis de serrage pour plaquette | 219862 (25IP; 6 Nm) |
| Ø fixation | 60 mm |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Nombre de dents Z | 10 |
| Type de queue | avec alésage |
| Angle d'attaque κ | 45 degré |
| Pas des arêtes de coupe | Différent |
| Arrosage interne | oui |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraises à surfacer |

Accessoires

| | |
|---------------------------|--------|
| Vis de serrage | 219862 |
| Plaque d'appui en carbure | 219860 |
| Vis de serrage | 219861 |