


SZMU 080408PNRMM, IC808, Type: UNI

Données de commande

N° commande	225812 UNI
GTIN	7291075460377
Classe d'article	19A

Description
Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d'énergie pendant l'usinage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Type	UNI
Série	NEODO
Géométrie	PNR-MM
Référence fabricant	S890 SZMU 080408PNRMM IC808
Code ISO plaquette	SZMU 080408PNRMM
Nuance	IC808

Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		