

**TDCT 1505PDR, IC830, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	226576 INOX
GTIN	7291075312737
Classe d'article	19A

Description**Exécution:**

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d'épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Type	INOX
Code ISO plaquette	TDCT 1505PDR
Série	HELI3MILL
Avance f_z	0,2 mm
Nombre de changements/dents	3
Rayon d'angle	0,8 mm

Géométrie	PDR
Référence fabricant	HM390 TDCT 1505PDR IC830
Nuance	IC830
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		