

**TDKR 150508PDRHM, IC830, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	226577 INOX
GTIN	7291075312959
Classe d'article	19A

**Description****Exécution:**

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d'épaulements à 90°.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  max = 13,0 mm.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Code ISO plaquette	TDKR 150508PDRHM
Type	INOX
Avance $f_z$	0,2 mm
Série	HELI3MILL
Géométrie	PDR-HM
Référence fabricant	HM390 TDKR 150508PDRHM IC830

Nuance	IC830
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		