
KYOCER

WNEU 080608 EN-GL, CA6535, Type: S



Données de commande

N° commande	225628 S	
GTIN	4960664686568	
Classe d'article	25A	

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et **6 arêtes** – grâce à l'exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 13°, l'effort de coupe est nettement réduit. Modèle rectifié pour des qualités d'état de surface nettement supérieures.

Utilisation:

La **géométrie GL** convient pour les bons états de surface grâce à l'exécution rectifiée et à la dent de planage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0.3 \times D$.

Avance f_z par dent: 0,06 – 0,1 mm

Code ISO plaquette: WNEU 080608 EN-GL

Rayon d'angle: 0,8 mm

Description technique

Туре	S		
Code ISO plaquette	WNEU 080608 EN-GL		
Rayon d'angle	0,8 mm		



Nombre de changements/dents	6	
Nuance	CA6535	
Type d'outils	Carbure	
Avance f _z par dent	0,06 – 0,1 mm	
Type de produit	Plaquette pour fraisage	

Données utilisateur

	Adéquation	\mathbf{V}_{c}	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	200 m/min	М
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		