

**Garant****Fraise à surfacer à 45°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/6mm**

## Données de commande

N° commande	213890 100/6
GTIN	4045197666550
Classe d'article	210

## Description

### Exécution:

Fraise à surfacer à 45° avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations. Logement de précision pour assise de plaquette grâce aux sous-plaquettes en carbure spécial.

## Description technique

Vis de serrage pour plaquette	219862 (25IP; 6 Nm)
Vis de serrage pour sous-plaquette	219861 (TX8)
Ø ext. max. $D_{max}$	113 mm
Ø fixation	32 mm
Longueur totale $L_{tot}$	50 mm
Plaquette adaptée	SE.. 1203..
Sous-plaquette	219860
Ø dents $D_c$	100 mm

Nombre de dents Z	6
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

Plaque d'appui en carbure	219860
Vis de serrage	219861
Vis de serrage	219862