


SYHU 0704ADTN, IC810, Type: GGG

Données de commande

N° commande	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Classe d'article	19A

Description
Exécution:

Plaquette double face à 8 arêtes de coupe. Grand chanfrein de planage pour des qualités d'état de surface élevées. Angle de coupe positif pour un bris de copeaux optimal.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Description technique

Série	DOVEIQMILL
Rayon d'angle	0,8 mm
Epaisseur plaquette E	4,76 mm
Avance f_z par dent	0,25 mm
Géométrie	ADTN
Référence fabricant	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810

Code ISO plaquette	SYHU 0704ADTN
Nuance	IC810
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
GG	moyennement adaptée	270 m/min	K
GGG	adaptée	220 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		