

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**

Utilisation uniquement avec les fraises à lamer en tirant 217180 réf. 15.

Description technique

Type	UNI
Avance f	0,1 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CPMT 05T104 T
Nuance	HB7035
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	100 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	80 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	75 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	75 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	75 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	65 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	100 m/min	K
CuZn	adaptée	90 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		