


**CCMT 09T304, Nuance: IC807****Données de commande**

N° commande	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Classe d'article	26B

**Description****Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Avance f	0,06 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	30 - 80 m/min
Brise-copeaux	F3M
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Continue
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 2 mm
Type d'outils	HM

Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Nuance	IC807
Série	ISOTURN
Référence fabricant	CCMT 09T304-F3M IC807
Type de produit	Plaquette pour tournage