

Garant
Fraise à lamer en tirant à 180°, Ø fraisage max. D: 33mm


Données de commande

N° commande	217180 33
GTIN	4045197196958
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Avec une dent (z = 1).

Remarque(s):

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page). Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Cote de programmation e	6,65 mm
Longueur de col L ₁	102 mm
Ø min. d _{min}	21 mm
Vis pour plaquette	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø moyeu D ₁	25 mm
Ø queue D ₅ h6	20 mm
L ₂	82 mm
Type de queue	Whistle Notch
Ø fraisage D	33 mm
L ₃	75 mm
Nombre de dents Z	1
Plaquette adaptée	260150

Arrosage interne	oui
Longueur totale L	152 mm
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

Vis de serrage	219844
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0