

**CCMT 09T308, Nuance: IC807****Données de commande**

N° commande	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Classe d'article	26B

Description**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 80 m/min

Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Brise-copeaux	M3M
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Série	ISOTURN
Nuance	IC807
Référence fabricant	CCMT 09T308-M3M IC807
Type de produit	Plaquette pour tournage